
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# TS 8800.751

# Canal para cables

Estado: 10/11/2026 (Fuente: www.rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# TS 8800.751 - Canal para cables

Con perforaciones DIN especiales para montaje directo al perfil del armario o a superficies, por ej. placas de montaje. Puntos de rotura en los travesaños y en la base del canal para cables.





## Características

| | |
|---|---|
| Referencia | TS 8800.751 |
| Ejecución | para placas de montaje<br>para montaje al troquel del sistema VX |
| Descripción producto | Con perforaciones DIN especiales para montaje directo al perfil del armario o a superficies, por ej. placas de montaje. Puntos de rotura en los travesaños y en la base del canal para cables. |
| Material | PVC duro<br>Baja inflamabilidad, autoextinguible<br>Resistente a temperaturas hasta +60 °C |
| Color | Semejante RAL 7030 |
| Unidad de envase | Canal para cables con tapa |
| Bar width | 5.5 mm |
| Slot width | 4.5 mm |
| Posibilidades de montaje | Con perforaciones DIN especiales para montaje directo al perfil del armario o a superficies, por ej. placas de montaje<br>Si el montaje de la placa de montaje se realiza alineado al bastidor del armario (posición de montaje ±0 mm), los canales para cables montados en horizontal quedaran enrasados con los canales instalados sobre el perfil del armario |
| Observación | Puede cortarse para otras dimensiones. |

© Rittal 2026

# Características

| | |
|---|---|
| Dimensiones | Anchura: 40 mm<br>Profundidad: 80 mm<br>Longitud: 2.000 mm |
| Unidad de embalaje | 20 pza(s). |
| Peso neto | 22.98 kg |
| Peso bruto | 24.186 kg |
| Código arancelario | 39259020 |
| ETIM 9 | EC000012 |
| ECLASS 8.0 | 27400703 |
| Descripción producto | TS CANALES PARA CABLES 40MM 40x80 MM, UE=20 JUEGO |

# Aprobaciones

| | |
|---|---|
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |