## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 9055.412 Unidad monitor-teclado

Estado: 14/12/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



# DK 9055.412 - Unidad monitor-teclado con pantalla TFT de 17" y conector VGA/DVI

Módulo de 1 UA con pantalla TFT de 17", configuración del teclado inglés o alemán, con guías telescópicas.



#### Características

Referencia	DK 9055.412
Ventajas	Conexión de video analógica y digital
	Los cables son conducidos de forma segura en una guía
	Cierre frontal
	Sencillo montaje por una sola persona.
Color	RAL 9005
Unidad de envase	Unidad monitor-teclado, 1 UA
	Cable VGA
	Cable DVI
	Cable USB
	Cable de alimentación Schuko
	con pantalla TFT de 17" y conector VGA/DVI
	2 cables PS/2
	Teclado
	con touchpad integrado
Tensión de servicio	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Absorción máx. de potencia con unidad del monitor cerrada	1 W
Absorción máx. de potencia en servicio	32 W

© Rittal 2025

#### Características

Interfaces	VGA (D-SUB HD 15 pines) DVI 1 x USB PS/2
Conector (tipo)	Conector C14
Diseño	Inglés EE.UU.
Observación referente a la referencia	Plazo de entrega bajo demanda
Dimensiones	Anchura: 482,6 mm Profundidad: 680 mm
Campo de temperatura de servicio	5 °C45 °C
Dimensiones de montaje	Prof. de montaje (mín.): 680 mm Prof. de montaje (máx.): 850 mm
Características del display	Diagonal: 432 mm (17") Formato: 4:3 Contraste: Relación de contraste aprox. 1000:1 Brillo display: 350 cd/m² Resolución display: 1280 x 1024 pixels Número de colores: 16.700.000
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	15.5
Peso bruto	16.5
Código arancelario	85286200
EAN	4028177638402
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201

### **Aprobaciones**

	_	
Explicaciones	Declaración de conformidad	
=xp.::00::00	Boolaraoion ao comonnada	

© Rittal 2025 3