

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.004

Soporte de barras

Estado: 30/06/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.004 - Soporte de barras para pletinas flexibles

Para pletinas hasta 800 A.

Características

Referencia	SV 9340.004
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Tensión de servicio	1000 V, 3~
Valores eléctricos UL (SCCR)	22 kA - 600 V, distancia del soporte 500 mm, barras colectoras 15 x 5 - 25 x 10 mm 25 kA - 600 V, distancia del soporte 500 mm, barras colectoras 30 x 5/10 mm 30 kA - 600 V, distancia del soporte 250 mm, barras colectoras 15 x 5 - 25 x 10 mm 65 kA - 600 V, distancia del soporte 250 mm, barras colectoras 15 x 5 - 25 x 10 mm, fusible clase L máx. 800 A, JDDZ/7
Observación referente a la referencia	Con el uso de barras colectoras 12 x 5/10 mm debe utilizarse adicionalmente la pieza de distanciamiento 9340.090 Para aplicaciones UL es necesario incorporar la bandeja de base Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a.
N° de polos	4 polos
Con fijación interior	sí
Distancia entre centros de las barras colectoras	60 mm
Adecuado para barras colectoras	12 x 5 - 30 x 10
Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	0.84 kg
Peso bruto	0.915 kg
Código arancelario	85469010
ETIM 9	EC001166

Características

ECLASS 8.0	27400607
Descripción producto	SV RILINE60 SOPORTE DE BARRAS - 4P. 4-POLOS/60mm. FIJACION INTERIOR

Aprobaciones

Aprobaciones	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK
