#### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 9340.030 Soporte de barras

Estado: 30/10/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



## SV 9340.030 - Soporte de barras 1 polo

#### Características

Referencia	SV 9340.030
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Adecuado para barras colectoras	12 x 5/10 15 x 5 - 30 x 10
Adecuado para barras colectoras	Pletinas flexibles
N° de polos	1 polos
Observación	Posibilidad de montaje de sistemas multipolares con una distancia entre centros de 60 mm a partir del ensamblaje de los soportes de barras Soporte adecuado para aplicaciones c.a. y c.c.
Observación referente a la referencia	Con el uso de barras colectoras 12 x 5/10 mm debe utilizarse adicionalmente la pieza de distanciamiento 9340.090
Tensión de servicio	1000 V, 1~ 1500 V (DC)
Soporte PEN/N/PE	sí
Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	0.2
Peso bruto	0.24
Código arancelario	85369010
EAN	4028177583580
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

© Rittal 2025

## **Aprobaciones**

Aprobaciones	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3