


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.214

Perfil cubierta

Estado: 6/04/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.214 - Perfil cubierta para sistemas de barras RiLine

Posibilidad de adecuar la longitud, para montaje a presión al perfil de bandeja de base.



Características

| | |
|--|---|
| Referencia | SV 9340.214 |
| Descripción producto | Para montaje a presión a la bandeja de base. |
| Material | PVC duro modificado al calor Protección frente a fuego según UL 94-V0 |
| Color | RAL 7035 |
| Observación | En caso de carga del perfil cubierta desde el frontal, se precisa la pantalla soporte para estabilizar Posibilidad de cortar a la longitud deseada |
| N° de polos | 4 polos |
| Adecuado para sistema de barras colectoras | Pletinas flexibles, 4 polos PLS 1600, 4 polos |
| Dimensiones | Longitud: 1.100 mm |
| Unidad de embalaje | 2 pza(s). |
| Peso neto | 3.56 kg |
| Peso bruto | 3.7 kg |
| Código arancelario | 85472000 |
| ETIM 9 | EC000775 |
| ECLASS 8.0 | 27142414 |

Características

Descripción producto

SV RILINE60 PERFIL CUBIERTA L=1100MM(4-POL),VE=2ST

Aprobaciones

Aprobaciones

UL + C-UL (listed)