


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.260

Soporte OM

Estado: 30/06/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.260 - Soporte OM sin sistema de contacto

Para el montaje de componentes de distribución con alimentación externa.

Características

Referencia	SV 9340.260
Descripción producto	Para el montaje de componentes de distribución con alimentación externa.
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	Chasis: RAL 7035
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
Tipo carril soporte	Marco de soporte, PinBlock
N° de polos	3 polos
PinBlock	sí
Dimensiones	Anchura: 45 mm Altura: 208 mm
Adecuado para barras colectoras	Altura: 5, 10 mm
Marco soporte (An.xAl.)	45 mm x 170 mm
Aprobaciones	UL
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.219 kg
Peso bruto	0.22 kg
Código arancelario	85369095
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Descripción producto	SV SOPORTE OM 45x208 MM CODIGO PINS 45

Aprobaciones

Aprobaciones

ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Explicaciones

Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK