

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9614.100

Adaptador de aparellaje Mini-PLS

Estado: 2/07/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9614.100 - Adaptador de aparellaje Mini-PLS

Intensidad máxima de 12 a 100 A

Características

Referencia	SV 9614.100
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Cables de conexión (AWG)	AWG 12
Tensión de servicio	690 V, 3~
Intensidad máx.	25 A
Dimensiones	Anchura: 45 mm Altura: 160 mm
Carriles soporte nº/al.	1 / 7,5 mm
Adecuado para el fabricante (tipo)	ABB Eaton Schneider Electric Siemens MS116 PKZM0 bis 25 A PKZM01 bis 25 A PKE12 PKE32 bis 25 A GV2-P bis 25 A GV2-RT GV2-LE10 GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.25 kg

Características

Peso bruto	0.29 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	0.041
Código arancelario	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Descripción producto	SV PLS ADAPTADOR APARELLAJE 25A - 45x160 MINI, ALTURA CARRIL SOPORTE 7,5mm.

Aprobaciones

Aprobaciones	UR + C-UR (recognized)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK