



SV 9615.000 - Adaptador de aparellaje Mini-PLS

Intensidad máxima de 12 a 100 A

Características

Referencia	SV 9615.000
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Cables de conexión (AWG)	AWG 12
Tensión de servicio	690 V, 3~
Intensidad máx.	25 A
Dimensiones	Anchura: 54 mm Altura: 160 mm
Carriles soporte nº/al.	1 / 15 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.31 kg
Peso bruto	0.34 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	0.041
Código arancelario	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Descripción producto	SV PLS ADAPTADOR APARELLAJE 25A - 54x160 MINI, ALTURA CARRIL SOPORTE 15mm.

Aprobaciones

Aprobaciones	UR + C-UR (recognized)
--------------	------------------------

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK