

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.530

Módulo para barras colectoras

Estado: 1/06/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.530 - Módulo para barras colectoras para componentes fusibles

Para el montaje de bases portafusibles y seccionadores bajo carga NH.

Características

| | |
|---------------------------------|--|
| Referencia | SV 9666.530 |
| Descripción producto | Para el montaje de bases portafusibles E18, E27, E33 y D-Switch, así como seccionadores bajo carga para fusibles NH t. 000 y t. 00 (3 polos, distancia entre centros de barras 60 mm). |
| Material | Cubierta: Poliestireno Soporte: poliéster reforzado con fibra de vidrio |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | Incl. material de fijación |
| Dimensiones | Anchura: 500 mm Altura: 300 mm |
| Tamaño | Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 2 Unidades de altura (UA) de 150 mm: 2 |
| Adecuados para referencia | 3418.010 3427.010 3433.010 3431.020 3431.030 3431.035 9340.950 |
| Adecuado para barras colectoras | 12 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10 |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 0.6 kg |
| Peso bruto | 1.04 kg |
| Código arancelario | 85369095 |

Características

| | |
|----------------------|---|
| ETIM 9 | EC001896 |
| ECLASS 8.0 | 27400610 |
| Descripción producto | ISV BUSBAR MODULE 60MM, 3 POLE, W/H 2/2 |

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Explicaciones | Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK |
|---------------|---|