

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 9672.140 Puertas parciales

Estado: 26/05/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

# TS 9672.140 - Puertas parciales para TS

Bisagras a elección a derecha o izquierda.



## Características

Referencia	TS 9672.140
Descripción producto	Adecuado para armarios TS en sustitución de la puerta o el dorsal. Las puertas parciales pueden combinarse entre si. En la parte superior e inferior respectivamente se precisará una placa de cierre. La puerta puede opcionalmente tener bisagras a derecha o izquierda. En puertas sin ventana (alt. 600 – 1000 mm) puede instalarse el marco para monitor SZ 2305.000. Cierre de doble paletón de serie, intercambiable por bombines de cierre, ejecución F y a partir de una altura de 600 mm por la empuñadura Confort.
Material	Chapa de acero, 2 mm
Superficie	Pintura estructurada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Perfil de separación Bisagras Piezas de cierre Incl. material de fijación

# Características

Dimensiones	Anchura: 400 mm Altura: 1.000 mm
Adecuado para	Anchura: = 400 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 54 con armario completo
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	8 kg
Peso bruto	8.42 kg
Código arancelario	94032080
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182204
Descripción producto	SV Puerta parcial An x Al 400x1000MM