


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 9672.169

Puertas parciales

Estado: 13/03/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 9672.169 - Puertas parciales para TS

Bisagras a elección a derecha o izquierda.



Características

Referencia	TS 9672.169
Ejecución	con ventana
Descripción producto	Adecuado para armarios TS en sustitución de la puerta o el dorsal. Las puertas parciales pueden combinarse entre si. En la parte superior e inferior respectivamente se precisará una placa de cierre. La puerta puede opcionalmente tener bisagras a derecha o izquierda. En puertas sin ventana (alt. 600 – 1000 mm) puede instalarse el marco para monitor SZ 2305.000. Cierre de doble paletón de serie, intercambiable por bombines de cierre, ejecución F y a partir de una altura de 600 mm por la empuñadura Confort.
Material	Chapa de acero, 2 mm Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie	Pintura estructurada
Color	RAL 7035

Características

Unidad de envase	Perfil de separación Bisagras Piezas de cierre Incl. material de fijación
Dimensiones	Anchura: 600 mm Altura: 800 mm
Adecuado para	Anchura: = 600 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 54 con armario completo
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	6.64 kg
Peso bruto	8.3 kg
Código arancelario	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182204
Descripción producto	SV Puerta parcial An x Al 600x800 MM con cristal