### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## SV 9673.663 Placas de montaje parciales

Estado: 9/12/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



# SV 9673.663 - Placas de montaje parciales para módulos laterales para área de función (subdivisión interior)

Con o sin paso, para la fijación directa a los módulos laterales de áreas funcionales.



#### Características

Referencia	SV 9673.663
Ejecución	sin paso
Descripción producto	Para la fijación directa a los módulos laterales del compartimento de la división interna. Equipamiento interior universal con aparatos de distribución y mando. Creación de niveles de montaje adicionales. Es posible realizar una compartimentación interior con forma 2, 3 ó 4 combinando los separadores del área de función y los módulos laterales.
Material	Chapa de acero, 2 mm
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incluye ángulo soporte y material de fijación.
Para altura del área de función	300 mm
Dimensiones	Anchura: 502 mm Altura: 293 mm
Adecuado para	Anchura: = 600 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	3.657
Peso bruto	3.857

© Rittal 2025 2

### Características

Código arancelario	94039910
EAN	4028177544093
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27400613

© Rittal 2025 3