



SV 9673.692 - Placas de montaje parciales para módulos laterales para área de función (subdivisión interior)

Con o sin paso, para la fijación directa a los módulos laterales de áreas funcionales.



Características

Referencia	SV 9673.692
Ejecución	con boquilla de paso de material aislante
Descripción producto	Para la fijación directa a los módulos laterales del compartimento de la división interna. Equipamiento interior universal con aparatos de distribución y mando. Creación de niveles de montaje adicionales. Es posible realizar una compartimentación interior con forma 2, 3 ó 4 combinando los separadores del área de función y los módulos laterales.
Material	Chapa de acero, 2 mm
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incluye ángulo soporte y material de fijación.
Para altura del área de función	200 mm
Dimensiones	Anchura: 702 mm Altura: 193 mm
Adecuado para	Anchura: = 800 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	3.27 kg
Peso bruto	3.47 kg

Características

Código arancelario	73269098
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27400613
Descripción producto	SV PLACA PARCIAL AREA FUNC. 800x200 Con entrada de cables