


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9681.208**

**Listón de montaje perforado**

Estado: 20/01/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9681.208 - Listón de montaje perforado para puerta parcial

Para montaje posterior a puertas parciales, con retícula de 25 mm para montajes individualizados en la parte posterior de la puerta, como por ej. canaletas de cables, soporte de manguera, etc.



## Características

Referencia	SV 9681.208
Descripción producto	Para montaje posterior a puertas parciales. Los listones de montaje perforados disponen de una retícula de 25 mm y pueden utilizarse en la parte posterior de la puerta para el montaje individualizado de por ej., canales para cables, soportes de tubos, etc. Diámetro del taladro del listón: 4,5 mm.
Material	Chapa de acero, 1 mm
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Longitud	598 mm
Dimensiones	Longitud: 598 mm
Adecuado para	Anchura: 800 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DO OR_HEIGHTS	150 - 800 mm
Unidad de embalaje	10 pza(s).
Peso neto	1.9
Peso bruto	1.914

## Características

---

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,9 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	39269097
EAN	4028177930032
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501

## Aprobaciones

---

Explicaciones	Declaración de conformidad UK
---------------	-------------------------------