

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9686.010 Soporte de barras

Estado: 10/06/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9686.010 - Soporte de barras para boquilla de paso de barras (zona del techo)

Para realizar sistemas de barras colectoras en la zona del techo.

Características

| | |
|--|--|
| Referencia | SV 9686.010 |
| Descripción producto | |
| Material | Duroplástico Protección frente al fuego según UL 94 |
| Color | Semejante RAL 9005 |
| Unidad de envase | Incl. material de fijación |
| Adecuado para barras colectoras | 30 x 10 |
| Distancia entre centros de las barras colectoras | 80 mm |
| Observación para el montaje | Por cada fase es posible montar un máx. de 4 embarrados (conductor secundario) por fase Para la fijación del soporte de embarrados al perfil del armario se precisa la tuerca enjaulada (M8) 4165.500 |
| Unidad de embalaje | 2 pza(s). |
| Peso neto | 3.8 kg |
| Peso bruto | 3.98 kg |
| Código arancelario | 85469010 |
| ETIM 9 | EC001166 |
| ECLASS 8.0 | 27400607 |
| Descripción producto | SV Soporte de barras,4 polos,80mm,30x10 |

Aprobaciones

Aprobaciones

DNV-GL

Lloyds Register of Shipping

Explicaciones

Declaración de conformidad UK