Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





CS 9751.908 Armario multifunción

Estado: 22/10/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



CS 9751.908 - Armario multifunción

Armario de doble pared para ubicación en exteriores fabricado en aluminio con clase de resistencia RC2.



Características

| Referencia | CS 9751.908 |
|----------------------|---|
| Descripción producto | Armario de 1 puerta y doble pared para ubicación en exteriores fabricado en aluminio con clase de resistencia RC 2. Incluye zócalo para cableado. Preparado para alojar guías combinadas de 19"/ETSI, así como un Direct Air Cooling System (DAC). |
| Material | Caja, techo, puerta(s), entrada de cables: aluminio, AlMg3, 2,0 mm Placa(s) de montaje: aluminio, AlMg3, 3,0 mm Guía soporte: acero inoxidable 1.4016 (AISI 430) |
| Superficie | Texturizada Poliéster resistente a rayos UV |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | Armarios para exteriores de doble pared completamente premontados Tejadillo de protección con aireación, preparado para el montaje de un Direct Air Cooling System (DAC) Retenedor de puerta mediante soporte mecánico (aprox. 155°) Empuñadura giratoria y cilindro medio, cierre BJ20027 Zócalo para cableado, cerrado por los cuatro lados Placas de entrada de cables Chapa de entrada de cables Placa de montaje |
| Dimensiones | Anchura: 1.000 mm Altura: 1.050 mm Profundidad: 500 mm |

© Rittal 2025

Características

| Dimensiones | Altura total: 1.600 mm |
|---|--|
| | Altura tejadillo: 130 mm |
| | Altura zócalo: 400 mm |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) | 841 mm x 948 mm |
| Número puertas | 1 |
| Ángulo de abertura de la puerta | aprox. 155° |
| Cierre | Ejecución cierre: Sistema de cierre de 3 puntos con cilindro de cierre simple y doble Nº de cierres: 1 Bombín de cierre: BJ20027 |
| Placa de entrada de cables | Tamaño: 2 Cantidad: 2 |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 55 |
| Grado de protección NEMA | NEMA 3R NEMA 12 |
| Observación referente a la referencia | Plazo de entrega bajo demanda |
| Material básico | Aluminio |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 82 |
| Peso bruto | 92 |
| EAN | 4028177980860 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| | |

© Rittal 2025 3