


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9782.828

## CS Toptec, ensamblable

Estado: 10/06/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9782.828 - CS Toptec, ensamblable

Armario ensamblable para exteriores de doble pared con zócalo de 100 mm, puerta, dorsal y tejadillo de protección ensamblable. La totalidad del bastidor del armario se encuentra disponible para un equipamiento interior eficiente y flexible. El armario está preparado para el montaje de un refrigerador mural Blue e+ para exteriores.



## Características

|            |   |
|------------|---|
| Referencia | CS 9782.828   |
| Ejecución  | para ensamblaje<br>Con escotadura para refrigerador para exteriores 2 - 5 kW  |
| Material   | Bastidor del armario: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)<br>Piezas planas y pantallas de zócalo: Aluminio, AlMg3<br>Tejadillo: Aluminio |
| Superficie | Texturizada<br>Poliéster resistente a rayos UV  |
| Color      | RAL 7035  |

# Características

|   |  |
|---|--|
| Unidad de envase                        | Armario ensamblable para exteriores de doble pared<br>Bastidor del armario con troquel de sistema de 25 mm en bastidor de techo y suelo, así como perfiles verticales con 2 niveles de fijación<br>Puerta frontal con retenedor de puerta, empuñadura giratoria y cilindro medio, cierre BJ20027<br>Dorsal<br>Tejadillo<br>Zócalo con placas de entrada de cables atornilladas y pantallas atornilladas delante y detrás |
| Dimensiones                             | Anchura: 800 mm<br>Altura: 2.000 mm<br>Profundidad: 800 mm   |
| Dimensiones                             | Altura total: 2.145 mm<br>Altura tejadillo: 45 mm<br>Altura zócalo: 100 mm   |
| Número puertas                          | 1  |
| Cierre                                  | Ejecución cierre: Cierre de 4 puntos<br>Nº de cierres: 1<br>Bombín de cierre: BJ20027  |
| Placa de entrada de cables              | Tamaño: 2<br>Cantidad: 2   |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 55  |
| Grado de protección NEMA                | NEMA 3R<br>NEMA 12   |
| Código IK                               | IK10   |
| Observación                             | Todas las piezas planas reforzadas y con puesta a tierra (pared exterior sobre pared interior)<br>Para el montaje de un armario individual se precisan los laterales para CS Toptec, ensamblable   |
| Observación referente a la referencia   | Para el cierre de la escotadura se precisa un refrigerador   |
| Unidad de embalaje                      | 1 pza(s).  |
| Peso neto                               | 82 kg  |

# Características

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| Peso bruto           | 92 kg   |
| Código arancelario   | 94032080  |
| ETIM 9               | EC000261  |
| ETIM 8               | EC000261  |
| ECLASS 8.0           | 27180101  |
| Descripción producto | CS TopTec, ensamblable, An.Al.Pr.: 800x2000x800 mm, con escotadura para refrigeradores para exteriores 2 - 5 kW |

# Aprobaciones

---

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Explicaciones | Declaración de conformidad |
|---------------|----------------------------|