

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 9792.065

# Cerramiento para exteriores

Estado: 5/10/2025 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 9792.065 - Cerramiento para exteriores para armario compacto AX

Cerramiento para armarios compactos AX para uso en exteriores, compuesto por cubierta del armario, dorsal, suelo y puerta extraíble. Para realizar un concepto de caja dentro de caja. Escotadura en la parte inferior y rejillas en el lateral y suelo para una aireación correcta del armario.



## Características

|                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia           | AX 9792.065                                                                                                                                                                                                                      |
| Descripción producto | Cerramiento para armarios compactos AX para uso en exteriores. Para realizar un concepto de caja dentro de caja. Escotadura en la parte inferior y rejillas en el lateral y suelo para una aireación correcta del armario.       |
| Ventajas             | Cerramiento para armarios compactos AX para uso en exteriores<br>Para realizar un concepto de caja dentro de la caja<br>Escotadura en la parte inferior y rejillas en el lateral y suelo para una aireación correcta del armario |
| Material             | Aluminio AlMg3                                                                                                                                                                                                                   |
| Superficie           | Texturizada                                                                                                                                                                                                                      |
| Unidad de envase     | Carriles soporte para fijación a la pared<br>Escobilla<br>Boquillas escalonadas M25<br>Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm<br>Incluye material de puesta a tierra y fijación                                 |

# Características

|                    |                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación        | Según la aplicación/el entorno es posible instalar un armario de chapa de acero o de acero inoxidable en el cerramiento |
| Dimensiones        | Anchura: 621 mm<br>Altura: 650 mm<br>Profundidad: 308 mm                                                                |
| Adecuado para      | Tipo de armario: AX<br>Anchura: = 500 mm<br>Altura: = 500 mm<br>Profundidad: = 210 mm                                   |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s).                                                                                                               |
| Peso neto          | 15.6                                                                                                                    |
| Peso bruto         | 16.2                                                                                                                    |
| Código arancelario | 73269098                                                                                                                |
| EAN                | 4028177961784                                                                                                           |
| ETIM 9             | EC000261                                                                                                                |
| ECLASS 8.0         | 27180101                                                                                                                |