

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1006.600 Wandkasten AE

Staat: 7-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1006.600 - Wandkasten AE Roestvaststaal

Wand-/vloerkast AE van roestvaststaal, incl. montageplaat.

Functies

Bestelnr.	AE 1006.600
Materiaal	Kast: roestvaststaal Deur: roestvaststaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting Montageplaat: plaatstaal Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak	Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 µm Montageplaat: verzinkt
Levering	Behuizing met deur(en) Montageplaat Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Beschermklasse NEMA	NEMA 4X
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 66
IK-code	IK08
Afmetingen	Breedte: 380 mm Hoogte: 380 mm Diepte: 210 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	334 mm x 355 mm
Aantal deuren	1
Aantal sluitingen	1
Sluiting	Uitvoering sluiting: Knevelsluiting Aantal sluitingen: 1 Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard Material lock: Zinkspuitwerk, vernikkeld
Basismateriaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Leveringseenheid	1 st.

Funcities

Nettogewicht	8,98 kg
Brutogewicht	9,52 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	AE Wandkast, BHD: 380 x 380 x 210 mm, roestvaststaal 1.4301, met montageplaat, met één deur, één knevelsluiting

Goedkeuringen

Goedkeuringen	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK