

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1013.600 Wandkasten AE

Staat: 20-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1013.600 - Wandkasten AE Roestvaststaal

Wand-/vloerkast AE van roestvaststaal, incl. montageplaat.

Funcities

| | |
|------------------------------------|---|
| Bestelnr. | AE 1013.600 |
| Materiaal | Kast: roestvaststaal Deur: roestvaststaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting Montageplaat: plaatstaal Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) |
| Oppervlak | Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 µm Montageplaat: verzinkt |
| Levering | Behuizing met deur(en) Montageplaat Sluiting: 3 mm dubbelbaard |
| Beschermklasse NEMA | NEMA 4X |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 66 |
| IK-code | IK08 |
| Afmetingen | Breedte: 500 mm Hoogte: 500 mm Diepte: 300 mm |
| Afmetingen montageplaat (B x H) | 449 mm x 470 mm |
| Aantal deuren | 1 |
| Aantal sluitingen | 2 |
| Sluiting | Uitvoering sluiting: Knevelsluiting Aantal sluitingen: 2 Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard Material lock: Zinkspuitwerk, vernikkeld |
| Basismateriaal | Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) |
| Leveringseenheid | 1 st. |

Funcities

| | |
|----------------------|--|
| Nettogewicht | 17,48 kg |
| Brutogewicht | 19,8 kg |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Product omschrijving | AE Wandkast, BHD: 500 x 500 x 300 mm, roestvaststaal 1.4301, met montageplaat, met één deur, twee knevelsluitingen |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |