

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1015.600 Wandkasten AE

Staat: 20-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1015.600 - Wandkasten AE Roestvaststaal

Wand-/vloerkast AE van roestvaststaal, incl. montageplaat.

Funcities

Bestelnr.	AE 1015.600
Materiaal	Kast: roestvaststaal Deur: roestvaststaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting Montageplaat: plaatstaal Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak	Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 µm Montageplaat: verzinkt
Levering	Behuizing met deur(en) Montageplaat Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Beschermklasse NEMA	NEMA 4X
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 66
IK-code	IK08
Afmetingen	Breedte: 400 mm Hoogte: 500 mm Diepte: 210 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	354 mm x 475 mm
Aantal deuren	1
Aantal sluitingen	2
Sluiting	Uitvoering sluiting: Knevelsluiting Aantal sluitingen: 2 Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard Material lock: Zinkspuitwerk, vernikkeld
Basismateriaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Leveringseenheid	1 st.

Funcities

Nettogewicht	12,65 kg
Brutogewicht	12,9 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	AE Wandkast, BHD: 400 x 500 x 210 mm, roestvaststaal 1.4301, met montageplaat, met één deur, twee knevelsluitingen

Goedkeuringen

Goedkeuringen	DNV UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK