Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1017.600

Wandkasten AE

Staat: 21-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

AE 1017.600 - Wandkasten AE Roestvaststaal

Wand-/vloerkast AE van roestvaststaal, incl. montageplaat.

Functies

Bestelnr.	AE 1017.600
Materiaal	Kast: roestvaststaal Deur: roestvaststaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting Montageplaat: plaatstaal Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak	Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 µm Montageplaat: verzinkt
Levering	Behuizing met deur(en) Montageplaat Sluiting: 3 mm dubbelbaard 3-punts sluitsysteem
Beschermklasse NEMA	NEMA 4X
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 66
IK-code	IK08
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 1.200 mm Diepte: 300 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	740 mm x 1.155 mm
Aantal deuren	1
Sluiting	Uitvoering sluiting: 3-punts sluitsysteem Aantal sluitingen: 1 Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard Material lock: Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Basismateriaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Leveringseenheid	1 st.

Functies

Nettogewicht	57,8 kg
Brutogewicht	65,16 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	AE Wandkast, BHD: 800 x 1200 x 300 mm, roestvaststaal 1.4301, met montageplaat, met één deur, met 3-punts sluitsysteem

Goedkeuringen

Goedkeuringen	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK