Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1019.500

Wandkasten AE

Staat: 31-10-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AE 1019.500 - Wandkasten AE Roestvaststaal

Wand-/vloerkast AE van roestvaststaal, incl. montageplaat.

Functies

Bestelnr.	AE 1019.500
Materiaal	Kast: roestvaststaal Deur: roestvaststaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting Montageplaat: plaatstaal Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Oppervlak	Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 µm Montageplaat: verzinkt
Levering	Behuizing met deur(en) Montageplaat Sluiting: 3 mm dubbelbaard 3-punts sluitsysteem
Beschermklasse NEMA	NEMA 12
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 55
IK-code	IK08
Afmetingen	Breedte: 1.000 mm Hoogte: 1.200 mm Diepte: 300 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	940 mm x 1.155 mm
Aantal deuren	2
Sluiting	Uitvoering sluiting: 3-punts sluitsysteem Aantal sluitingen: 1 Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard Material lock: Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Basismateriaal	Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Leveringseenheid	1 st.

Functies

Nettogewicht	76,4 kg
Brutogewicht	79,5 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	AE Wandkast, BHD: 1000 x 1200 x 300 mm, roestvaststaal 1.4404, met montageplaat, met twee deuren, met 3-punts sluitsysteem

Goedkeuringen

Goedkeuringen	DNV UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK