


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1030.500 Wandkasten AE

Staat: 21-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1030.500 - Wandkasten AE

Behuizing met deur van staalplaat, gelakt, met montageplaat en wartelplaat in bodem.

## Functies

Bestelnr.	AE 1030.500
Materiaal	Kast: plaatstaal Deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak	Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Montageplaat: verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Kast met scharnierende deur(en), rondom gesloten Wartelpla(a)t(en) in de kastbodem Montageplaat Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Beschermklasse NEMA	NEMA 4
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 66
IK-code	IK08
Afmetingen	Breedte: 380 mm Hoogte: 300 mm Diepte: 155 mm
Materiaaldikte deur	1,5 mm
Materiaaldikte kast	1,38 mm
Materiaaldikte montageplaat	2 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	334 mm x 275 mm
Aantal deuren	1
Draairichting deur om te wisselen	Ja
Aantal sluitingen	1

# Functies

---

Sluiting	Uitvoering sluiting: Knevelsluiting Aantal sluitingen: 1 Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Wartelplaat	Afmetingen: 3 Aantal: 1
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Brutogewicht	7,4 kg
Douanetariefnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	AE Wandkast, BHD: 380 x 300 x 155 mm, plaatstaal, met montageplaat, met één deur, één knevelsluiting

---

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK

---