Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# AX 1280.000

# Basiskast AX, plaatstaal

Staat: 4-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

# AX 1280.000 - Basiskast AX, plaatstaal

De wand-/vloerkast AX met in het dak, de bodem en de zijwanden aangebrachte nokken heeft het bekende 25 mm-systeemraster van de vloerstaande kast VX25. Dankzij dit unieke, gepatenteerde systeem zijn de AX- wand-/vloerkastsystemen voorbereid op alle opbouw- of uitbreidingssituaties. De systeemcomponenten en -toebehoren zijn gemakkelijk, snel en betrouwbaar zonder boren op rails te monteren.





## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | AX 1280.000 |
| Voordelen | Meer mogelijkheden voor interieuropbouw door geïntegreerde kastnokken in het 25 mm-systeemraster in combinatie met de rail voor interieuropbouw en ons omvangrijke assortiment systeemtoebehoren<br>Behoud van de beschermklasse (UL-toelating) door montage van een rail voor interieuropbouw zonder boren<br>Extra montageniveau en hogere belastbaarheid dankzij bodemrail<br>Eenvoudige planning en configuratie met behulp van de Rittal-configurator RiPanel |
| Materiaal | Kast: plaatstaal<br>Deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting |
| Oppervlak | Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak<br>Montageplaat: verzinkt |
| Kleur | RAL 7035 |

# Functies

| | |
|---|---|
| Levering | Behuizing met deur(en)<br>Wartelpla(a)t(en) in de kastbodem<br>Montageplaat<br>Deurprofiel<br>Sluiting: 3 mm dubbelbaard |
| Beschermklasse NEMA | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 12 |
| Beschermklasse IP volgens EN 60 529 | IP 66 |
| Typekeuring volgens 508A | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 12 |
| IK-code | IK10 |
| Afmetingen | Breedte: 800 mm<br>Hoogte: 1.200 mm<br>Diepte: 300 mm |
| Materiaaldikte deur | 2 mm |
| Materiaaldikte kast | 1,5 mm |
| Materiaaldikte montageplaat | 2,5 mm |
| Afmetingen montageplaat (B x H) | 745 mm x 1.175 mm |
| Aantal deuren | 1 |
| Draairichting deur om te wisselen | Ja |
| Sluiting | Uitvoering sluiting: 3-punts sluitsysteem<br>Aantal sluitingen: 1<br>Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard |
| Wartelplaat | Afmetingen: 5<br>Aantal: 2 |
| Basismateriaal | Plaatstaal |
| Leveringseenheid | 1 st. |

# Functies

| | |
|---|---|
| Nettogewicht | 63 kg |
| Brutogewicht | 63,5 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 201,46 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Product omschrijving | AX Wandkast, BHD: 800x1200x300 mm, plaatstaal, met montageplaat, met één deur, met 3-punts sluitsysteem |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Fabrikantverklaring<br>Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK<br>PCF-declaration |