

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1301.000

## E-Box KX

Staat: 28-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1301.000 - E-Box KX Roestvaststaal

De E-Box KX, roestvaststaal, biedt een hoge mate van montagegemak en flexibiliteit bij de keuze van sluitsystemen. Dankzij de standaard 180°-scharnieren is het interieur van de behuizing goed toegankelijk.



## Functies

Bestelnr.	KX 1301.000
Product omschrijving	De compacte behuizing KX, E-Box KX, roestvaststaal, biedt een hoge mate van montagegemak en flexibiliteit bij de keuze van sluitsystemen. Dankzij de standaard 180°-scharnieren is het interieur van de behuizing goed toegankelijk.
Materiaal	Kast: roestvaststaal Deur: roestvaststaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting Montageplaat: plaatstaal Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Oppervlak	Kast en deksel: in één richting geschuurd, korrel 180 Montageplaat: verzinkt
Levering	Montageplaat Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 66
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12

# Funcities

Afmetingen	Breedte: 200 mm Hoogte: 300 mm Diepte: 155 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	175 mm x 285 mm
Materiaaldikte kast	1,25 mm
Materiaaldikte deur	1,25 mm
Sluiting	Aantal sluitingen: 1 Material lock: Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Basismateriaal	Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	3,88 kg
Brutogewicht	3,889 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,5
Douanetariefnummer	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	KX E-Box, BHD: 200x300x155 mm, roestvaststaal 1.4404, met montageplaat, met één deur, met knevelsluiting

# Goedkeuringen

Goedkeuringen	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit PCF-declaration