

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 1307.600

## Wandkast HD, met één deur

Staat: 7-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1307.600 - Wandkast HD, met één deur

Kastoplossing afgestemd op de eisen van de voedings- en genotsmiddelenindustrie. Het dak is aan de voorzijde 30° geneigd. Afdichting door blauwe kleur duidelijk van levensmiddelen te onderscheiden



## Funcities

|                  |  |
|------------------|--|
| Bestelnr.        | HD 1307.600  |
| Uitvoering       | Hygienic Design behuizingen  |
| Productwijziging | De wandkast HD met één deur is vanaf juni 2020 voorzien van de nieuwe montageplaat van de wand-/vloerkast AX.  |
| Materiaal        | Kast en deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)<br>Montageplaat: plaatstaal<br>Binnenwerk HD: roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)<br>Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600 |
| Oppervlak        | Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 µm<br>Montageplaat: verzinkt<br>Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010)  |
| Levering         | Kast rondom gesloten<br>Deur met ingestoken afdichting<br>Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen<br>Montageplaat   |

# Functies

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Afmetingen                          | Breedte: 510 mm<br>Hoogte voorzijde: 550 mm<br>Hoogte achter: 669 mm<br>Diepte: 210 mm |
| Afmetingen montageplaat (B x H)     | 450 mm x 475 mm  |
| Deuropeningshoek                    | 125°   |
| Aantal sluitingen                   | 2  |
| IK-code                             | IK08   |
| Basismateriaal                      | Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)   |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 66<br>IP X9   |
| Protection category NEMA            | NEMA 1<br>NEMA 3<br>NEMA 3X<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12<br>NEMA 13                 |
| Typekeuring volgens UL 50E          | Type 1<br>Type 3<br>Type 3X<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12<br>Type 13                 |
| Leveringseenheid                    | 1 st.  |
| Nettogewicht                        | 19,7 kg  |
| Brutogewicht                        | 20,3 kg  |
| Douanetariefnummer                  | 94032080   |
| ETIM 9                              | EC000261   |
| ETIM 8                              | EC000261   |
| ECLASS 8.0                          | 27180101   |

# Functies

---

Product omschrijving

HD Wandkast, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 510x550/669x210 mm BxH1/H2xD, blauw gekleurde ingeperste afdichting

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

UL + C-UL (listed)

Verklaringen

Verklaring van conformiteit  
Verklaring van conformiteit UK  
PCF-declaration