

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1432.000

Kunststof wandkasten AX

Staat: 14-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1432.000 - Kunststof wandkasten AX zonder zichtvenster

AX-kunststof kasten zijn optimaal geschikt voor toepassingen in veeleisende bereiken. Door de talrijke montageuitsparingen in de kast is met behulp van chassis en rails een individuele interieuropbouw in het 25 mm-raster te realiseren.



Funcities

| | |
|------------|---|
| Bestelnr. | AX 1432.000 |
| Uitvoering | zonder zichtvenster |
| Materiaal | Kast en deur: glasvezelversterkt polyester GFK Deur: rondom ingeschuimde PU-afdichting Montageplaat: plaatstaal Vlamdovend volgens UL 94-V0 Halogeenvrij |
| Oppervlak | Kast en deur: niet nabehandeld, ingekleurd kunststof Montageplaat: verzinkt |
| Kleur | Overeenkomstig RAL 7035 |
| Levering | Kast met scharnierende deur, rondom gesloten, 3 mm dubbelbaardsluiting Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen Montageplaat Dubbele afdichting aan de boven- en onderkant van de deur als geïntegreerde beschermingslijst om regeninslag te voorkomen |

Funcities

| | |
|------------------------------------|--|
| Opmerking | Voor gebruik bij langdurige blootstelling aan UV-straling (zonlicht) en regen adviseren wij het oppervlak te coaten met een PUR-lak om visuele beschadiging van het oppervlak te voorkomen. Prijs en levertijd op aanvraag. |
| Beschermklasse NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 66 |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12 |
| Beschermklasse | II (bij 1000 V AC) |
| IK-code | IK09 |
| Afmetingen | Breedte: 250 mm Hoogte: 350 mm Diepte: 150 mm |
| Materiaaldikte montageplaat | 2,5 mm |
| Afmetingen montageplaat (B x H) | 155 mm x 275 mm |
| Deuropeningshoek | 130° |
| Aantal sluitingen | 1 |
| Basismateriaal | Kunststof |
| Normen | Voldoet aan de F1-Outdoor Rating volgens UL 746C |
| Montage-instructie | Voor de bevestiging van componenten in de kast zijn de schroeven voor interieuropbouw nodig Met behulp van de universele montagebeugel kunnen componenten, zoals bijv. systeemchassis, in het 25 mm-raster worden bevestigd |
| Leveringseenheid | 1 st. |

Funcities

| | |
|----------------------|---|
| Nettogewicht | 4,54 kg |
| Brutogewicht | 4,74 kg |
| Douanetariefnummer | 94037000 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Product omschrijving | AX Kunststof wandkast, BHT: 250x350x150 mm, zonder zichtvenster |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Certificaten | Pressure load Negative Certificate Oppervlak Beschermlasse |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |