


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1501.510

Klemmenkasten KL

Staat: 21-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1501.510 - Klemmenkasten KL zonder wartelplaat

Gelakte kasten met deksel van plaatstaal, zonder wartelplaat. Beschermklasse IP 66.

Functies

Bestelnr.	KL 1501.510
Materiaal	Kast: plaatstaal Deksel: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak	Kast en deksel: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Kleur	RAL 7035
Levering	Kast met deksel Snelsluiting incl. kunststofbussen
Protection category NEMA	NEMA 4
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 66
IK-code	IK08
Afmetingen	Breedte: 300 mm Hoogte: 150 mm Diepte: 120 mm
Materiaaldikte deksel	1,25 mm
Materiaaldikte kast	1,25 mm
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	2,23 kg
Brutogewicht	2,38 kg
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261

Funcities

ECLASS 8.0

27180101

Product omschrijving

KL Klemmenkast, BHD: 300 x 150 x 120 mm, plaatstaal, zonder montageplaat, met deksel, zonder wartelplaat

Goedkeuringen

Goedkeuringen

Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Verklaringen

Fabrikantverklaring
Verklaring van conformiteit UK