RITTAL

# KL 1504.510 - Klemmenkasten KL zonder wartelplaat

Gelakte kasten met deksel van plaatstaal, zonder wartelplaat. Beschermklasse IP 66.

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | KL 1504.510 |
| Materiaal | Kast: plaatstaal<br>Deksel: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting |
| Oppervlak | Kast en deksel: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Kast met deksel<br>Snelsluiting incl. kunststofbussen |
| Protection category NEMA | NEMA 4 |
| Beschermklasse IP volgens EN 60 529 | IP 66 |
| IK-code | IK08 |
| Afmetingen | Breedte: 400 mm<br>Hoogte: 200 mm<br>Diepte: 120 mm |
| Materiaaldikte deksel | 1,25 mm |
| Materiaaldikte kast | 1,25 mm |
| Basismateriaal | Plaatstaal |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 3,311 kg |
| Brutogewicht | 3,6 kg |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Product omschrijving | KL Klemmenkast, BHD: 400 x 200 x 120 mm, plaatstaal, zonder montageplaat, met deksel, zonder wartelplaat |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Fabrikantverklaring<br>Verklaring van conformiteit UK |

© Rittal 2026