Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1531.000

Klemmenkasten KX, plaatstaal, met wartelplaat

Staat: 5-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

KX 1531.000 - Klemmenkasten KX, plaatstaal, met wartelplaat

De compacte behuizing KX, klemmenkast KX, met wartelplaat maakt een flexibele interieuropbouw en een eenvoudige kabeldoorvoer mogelijk bij een optimale benutting van de beschikbare ruimte.





Functies

Bestelnr.	KX 1531.000
Materiaal	Kast: plaatstaal Deksel: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak	Kast en deksel: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Kleur	RAL 7035
Levering	Kast met deksel Mini-knevelsluitingen Plaatstalen wartelplaten met afdichtingen en bevestigingsmateriaal
Afmetingen	Breedte: 300 mm Hoogte: 200 mm Diepte: 120 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12

Functies

Typekeuring volgens 508A	Type 1 Type 12
IK-code	IK08
Materiaaldikte deksel	1,25 mm
Materiaaldikte kast	1,25 mm
Wartelplaten	: 1 + 1
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	3,1 kg
Brutogewicht	3,14 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	30,63 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	KX Klemmenkast, BHD: 300x200x120 mm, plaatstaal, zonder montageplaat, met deksel, wartelplaat

Goedkeuringen

Goedkeuringen	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Certificaten	Beschermklasse

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK PCF-declaration