

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1533.000

**Klemmenkasten KX, plaatstaal, met
wartelplaat**

Staat: 21-6-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1533.000 - Klemmenkasten KX, plaatstaal, met wartelplaat

De compacte behuizing KX, klemmenkast KX, met wartelplaat maakt een flexibele interieuropbouw en een eenvoudige kabeldoorvoer mogelijk bij een optimale benutting van de beschikbare ruimte.

Functies

Bestelnr.	KX 1533.000
Materiaal	Kast: plaatstaal Deksel: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak	Kast en deksel: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Kleur	RAL 7035
Levering	Kast met deksel Mini-knevelsluitingen Plaatstalen wartelplaten met afdichtingen en bevestigingsmateriaal
Protection category NEMA	NEMA 1, 12
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 55
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1, 12
IK-code	IK08
Afmetingen	Breedte: 500 mm Hoogte: 200 mm Diepte: 120 mm
Materiaaldikte deksel	1,25 mm
Materiaaldikte kast	1,25 mm
Wartelplaten	: 2 + 2
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.

Functies

Gewicht/VE	4,89 kg
Douanetariefnummer	84879090
EAN	4028177816398
E-Number Sweden	E3465205
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Goedkeuringen

Goedkeuringen	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Certificaten	Beschermklasse
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
