

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1535.000

# Klemmenkasten KX, plaatstaal, met wartelplaat

Staat: 28-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1535.000 - Klemmenkasten KX, plaatstaal, met wartelplaat

De compacte behuizing KX, klemmenkast KX, met wartelplaat maakt een flexibele interieuropbouw en een eenvoudige kabeldoorvoer mogelijk bij een optimale benutting van de beschikbare ruimte.



## Funcities

Bestelnr.	KX 1535.000
Materiaal	Kast: plaatstaal Deksel: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak	Kast en deksel: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Kleur	RAL 7035
Levering	Kast met deksel Mini-knevelsluitingen Plaatstalen wartelplaten met afdichtingen en bevestigingsmateriaal
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 12
IK-code	IK08

# Functies

Afmetingen	Breedte: 300 mm Hoogte: 300 mm Diepte: 120 mm
Materiaaldikte deksel	1,25 mm
Materiaaldikte kast	1,25 mm
Wartelplaten	: 1 + 1 : 1 + 1
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	3,943 kg
Brutogewicht	4,24 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	34,37 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	KX Klemmenkast, BHD: 300x300x120 mm, plaatstaal, zonder montageplaat, met deksel, wartelplaat

# Goedkeuringen

Goedkeuringen	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Certificaten	Beschermklasse

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK

PCF-declaration