

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1539.510 Klemmenkasten KL

Staat: 3-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1539.510 - Klemmenkasten KL met wartelplaat

Gelakte kasten met deksel van plaatstaal, met wartelplaat. Beschermklasse IP 55.



Funcities

Bestelnr.	KL 1539.510
Materiaal	Kast: plaatstaal Deksel: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak	Kast en deksel: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Kleur	RAL 7035
Levering	Kast met deksel Snelsluiting incl. kunststofbussen Plaatstalen wartelplaten met afdichtingen en bevestigingsmateriaal
Protection category NEMA	NEMA 12
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55
IK-code	IK08
Afmetingen	Breedte: 400 mm Hoogte: 400 mm Diepte: 120 mm
Materiaaldikte deksel	1,25 mm
Materiaaldikte kast	1,38 mm

Funcities

Wartelplaten	: 1 + 1 Size of gland plate for bus enclosures, position left/right: 2 : 1 + 1 Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	6,277 kg
Brutogewicht	6,607 kg
Douanetariefnummer	73269098
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	KL Klemmenkast, BHD: 400 x 400 x 120 mm, plaatstaal, zonder montageplaat, met deksel, wartelplaat

Goedkeuringen

Goedkeuringen	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit UK
