

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1558.510 Busbehuizingen BG

Staat: 23-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1558.510 - Busbehuizingen BG

Wandbehuizing met deur van plaatstaal, met zichtvenster van polycarbonaat. Beschermklasse IP 65. Er kunnen busmodulen van nagenoeg alle merken worden bevestigd.

Functies

Bestelnr.	BG 1558.510
Materiaal	Kast: plaatstaal Deur: plaatstaal Ruit: Polycarbonaat, 4 mm
Oppervlak	Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Kleur	RAL 7035
Levering	Behuizing met deur Zichtvenster in de deur Wartelplaat in de behuizingsbodem
Protection category NEMA	NEMA 12
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 65
IK-code	IK08
Afmetingen	Breedte: 400 mm Hoogte: 200 mm Diepte: 125 mm
Materiaaldikte kast	1,25 mm
Materiaaldikte deur	1,25 mm
Positie draairichting deur	onder
Aantal montagerails	1
Sluiting	Uitvoering sluiting: Snelsluiting incl. kunststofbussen Aantal sluitingen: 2
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.

Funcities

Nettogewicht	3,631 kg
Brutogewicht	3,8 kg
Douanetariefnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	BG Busbehuizing, BHD: 400 x 200 x 125 mm, plaatstaal, met wartelplaat in de bodem en montagerails, deur met zichtvenster, aan de onderzijde met scharnieren

Goedkeuringen

Goedkeuringen	Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit