

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1559.010 Busbehuizingen BG

Staat: 30-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1559.010 - Busbehuizingen BG Roestvaststaal

Busbehuizingen van roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), incl. 180°-scharnier. Beschermklasse IP 66.

Functies

Bestelnr.	BG 1559.010
Materiaal	Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) Deksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), rondom ingeschuimde PU-afdichting 180°-scharnieren: zinkspuitwerk
Oppervlak	Kast en deksel: in één richting geschuurd, korrel 240 180°-scharnieren: verchromd
Levering	Kast met deksel 180°-scharnieren (2 stuks) Montagerail TH 35/7,5 Snelsluiting incl. kunststofbussen
Protection category NEMA	NEMA 4X
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 66
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 200 mm Diepte: 123 mm
Materiaaldikte kast	1,5 mm
Materiaaldikte deur	1,25 mm
Positie draairichting deur	onder
Aantal montagerails	1
Sluiting	Uitvoering sluiting: Snelsluiting incl. kunststofbussen Aantal sluitingen: 3
Basismateriaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	5,653 kg

Funcities

Brutogewicht	5,95 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	BG Busbehuizing, BHD: 600 x 200 x 123 mm, roestvaststaal 1.4301, zonder montageplaat, met deksel, montagerail

Goedkeuringen

Goedkeuringen	Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK