

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1578.550

Busbehuizingen BG

Staat: 19-3-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](https://www.rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1578.550 - Busbehuizingen BG

Wandbehuizing met deur van plaatstaal, met zichtvenster van polycarbonaat. Beschermklasse IP 65. Er kunnen busmodulen van nagenoeg alle merken worden bevestigd.

Functies

Bestelnr.	BG 1578.550
Materiaal	Kast: plaatstaal Deur: plaatstaal Ruit: Polycarbonaat, 4 mm
Oppervlak	Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Kleur	RAL 7035
Levering	Behuizing met deur Zichtvenster in de deur Montageplaat Wartelplaat in de behuizingsbodem
Protection category NEMA	NEMA 12
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 65
IK-code	IK08
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 300 mm Diepte: 155 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	585 mm x 275 mm
Zichtbare vlakken	Zichtvensterbreedte: 540 mm Zichtvensterhoogte: 115 mm Afstand onderzijde venster - onderzijde deur: 92 mm
Materiaaldikte kast	1,38 mm
Materiaaldikte deur	1,25 mm
Positie draairichting deur	onder

Funcities

Sluiting	Uitvoering sluiting: Knevelsluiting Aantal sluitingen: 2 Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	9,5 kg
Brutogewicht	9,8 kg
Douanetariefnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180101

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit