


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1579.450

Busbehuizingen BG

Staat: 15-3-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1579.450 - Busbehuizingen BG

Wandbehuizing met deur van plaatstaal, met zichtvenster van polycarbonaat. Beschermklasse IP 65. Er kunnen busmodulen van nagenoeg alle merken worden bevestigd.

Functies

Bestelnr.	BG 1579.450
Materiaal	Kast: plaatstaal Deur: plaatstaal Ruit: Polycarbonaat, 4 mm
Oppervlak	Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Kleur	RAL 7035
Levering	Behuizing met deur Zichtvenster in de deur Montageplaat
Protection category NEMA	NEMA 12
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 65
IK-code	IK08
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 300 mm Diepte: 155 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	785 mm x 275 mm
Zichtbare vlakken	Zichtvensterbreedte: 740 mm Zichtvensterhoogte: 155 mm Afstand onderzijde venster - onderzijde deur: 92 mm
Materiaaldikte kast	1,38 mm
Materiaaldikte deur	1,25 mm
Positie draairichting deur	onder

Functies

Sluiting	Uitvoering sluiting: Knevelsluiting Aantal sluitingen: 2 Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	11,545 kg
Brutogewicht	12,153 kg
Douanetariefnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	BG Busbehuizing, BHD: 800 x 300 x 155 mm, plaatstaal, met gesloten bodem en montageplaat, deur met zichtvenster, aan de onderzijde met scharnieren

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit