

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1579.530 Busbehuizingen BG

Staat: 5-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1579.530 - Busbehuizingen BG

Wandbehuizing met deur van plaatstaal, met zichtvenster van polycarbonaat. Beschermklasse IP 65. Er kunnen busmodulen van nagenoeg alle merken worden bevestigd.

Functies

Bestelnr.	BG 1579.530
Materiaal	Kast: plaatstaal Deur: plaatstaal Ruit: Polycarbonaat, 4 mm
Oppervlak	Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Kleur	RAL 7035
Levering	Behuizing met deur Zichtvenster in de deur Montageplaat
Protection category NEMA	NEMA 12
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 65
IK-code	IK08
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 300 mm Diepte: 155 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	785 mm x 275 mm
Zichtbare vlakken	Zichtvensterbreedte: 740 mm Zichtvensterhoogte: 190 mm Afstand onderzijde venster - onderzijde deur: 42 mm
Materiaaldikte kast	1,38 mm
Materiaaldikte deur	1,25 mm
Positie draairichting deur	onder

Functies

Sluiting	Uitvoering sluiting: Knevelsluiting Aantal sluitingen: 2 Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	12,145 kg
Brutogewicht	12,784 kg
Douanetariefnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	BG Busbehuizing, BHD: 800 x 300 x 155 mm, plaatstaal, met gesloten bodem en montageplaat, deur met zichtvenster, aan de onderzijde met scharnieren

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit