

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1581.000

Kunststof wartelplaten

Staat: 25-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1581.000 - Kunststof wartelplaten met PG-uitdrukpoorten

Met uitdrukpoorten voor PG-kabelwartels.



Functies

Bestelnr.	KL 1581.000
Product omschrijving	Met uitdrukpoorten voor PG-kabelwartels. Afdichting van standaard wartelplaten toepassen.
Materiaal	ABS
Kleur	RAL 7035
Opmerking	De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
Aantal metrische uitdrukpoorten	12
Aantal x PG-doorsneden	12 x 13.5
Afmetingen	Breedte: 220 mm Diepte: 90 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: KL
Wartelplaat	Afmetingen: 2
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...70 °C
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55 bij correcte montage
Leveringseenheid	5 st.
Nettogewicht	0,505 kg

Funcities

Brutogewicht	0,604 kg
Douanetariefnummer	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Product omschrijving	KL Wartelplaat tbv KL klemmenkast, 221x90x15 mm BxHxD, ABS, RAL 7035, met PG uitdrukpoorten 12xPG13.5