

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KL 1582.000**

**Kunststof wartelplaten**

Staat: 23-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1582.000 - Kunststof wartelplaten met PG-uitdrukpoorten

Met uitdrukpoorten voor PG-kabelwartels.



## Functies

Bestelnr.	KL 1582.000
Product omschrijving	Met uitdrukpoorten voor PG-kabelwartels. Afdichting van standaard wartelplaten toepassen.
Materiaal	ABS
Kleur	RAL 7035
Opmerking	De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
Aantal metrische uitdrukpoorten	6 2 2
Aantal x PG-doorsneden	6 x 13.5 2 x 16 2 x 21
Afmetingen	Breedte: 220 mm Diepte: 90 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: KL
Wartelplaat	Afmetingen: 2
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...70 °C

# Funcities

Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55 bij correcte montage
Leveringseenheid	5 st.
Nettogewicht	0,5 kg
Brutogewicht	0,581 kg
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Product omschrijving	KL Wartelplaat tbv KL klemmenkast, 221x90x15 mm BxHxD, ABS, RAL 7035, met PG uitdrukpoorten 6xPG13.5/2xPG16/2xPG21