

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 2255.605

Wandbehuizingen EL, 3-delig

Staat: 4-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2255.605 - Wandbehuizingen EL, 3-delig met montageplaat en profielen, vaste inbouw

Wandbehuizing 3-delig, voorgemonteerd met: Wartelplaat, gesloten, boven en onder, montageplaat meegeleverd. Beschermklasse IP 55.

Functies

Bestelnr.	EL 2255.605
Uitvoering	Wandbehuizingen IT met montageplaat en profielen, vaste inbouw
Product omschrijving	Wandbehuizing met optimale toegankelijkheid dankzij zwenkdeel.
Materiaal	Wand- en zwenkdeel: plaatstaal, 1,5 mm Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak	Poedercoating
General colour	RAL 7035
Kleur	Wand- en zwenkdeel: RAL 7035 Zichtdeur: RAL 7035/7015 (leigrijs)
Levering	Wanddeel met gesloten wartelplaat boven en onder, en montageplaat (meegeleverd) Zwenkdeel met 25 mm-raster in het voorste en achterste profiel en twee 19"-profielen aan de voorzijde, vaste inbouw Designzichtdeur 1 kastsleutel dubbelbaard nr. 5 Minicomforthandgreep voor binnenwerken Veiligheidssluiting 3524 E
Hoogte-eenheden	15 HE
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 746 mm Diepte: 373 mm
Inbouwdiepte	320 mm
Binnenwerkse afmetingen	Binnenwerkse breedte: 502 mm Binnenwerkse hoogte: 683 mm

Functies

Diepte zwenkdeel	216 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	485 mm x 699 mm
Diepte van het wanddeel	135 mm
IK-code	IK08
Belastbaarheid van zwenkdeel (statisch)	750 N
Basismateriaal	Plaatstaal
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	39,901 kg
Brutogewicht	42 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Product omschrijving	EL Wandbehuizing 3-delig met zichtdeur, 15HE, 600x746x373 mm BxHxD, inbouwdiepte 320 mm, diepte zwenkdeel 216 mm, belastbaarheid 75 kg, met montageplaat en profielen vaste inbouw

Goedkeuringen

Goedkeuringen	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
---------------	---