

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2262.155

## Wandbehuizingen AX, 3-delig

Staat: 28-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2262.155 - Wandbehuizingen AX, 3-delig met Blue e+ ventilatierooster

Het leveringsconcept van de driedelige AX-wandkast reduceert de complexiteit en verhoogt de flexibiliteit. Dankzij het modulaire systeem AX/VX zijn de kasten/behuizingen voor een groot aantal toepassingen geschikt. De driedelige structuur waarborgt de gemakkelijke toegankelijkheid.



## Functies

|                 |  |
|-----------------|--|
| Bestelnr.       | AX 2262.155  |
| Uitvoering      | Wandbehuizingen IT   |
| Materiaal       | Wand- en zwenkdeel: plaatstaal, 1,5 mm<br>Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm   |
| Oppervlak       | Poedercoating  |
| Kleur           | Wand- en zwenkdeel: RAL 7035<br>Zichtdeur: RAL 7035/7015 (leigrijs)  |
| Levering        | Wanddeel: wartelplaat gesloten, boven en onder<br>Zwenkdeel met 25 mm-raster in het voorste en achterste profiel en twee 19"-profielen aan de voorzijde, vaste inbouw<br>Designzichtdeur<br>Sluiting design-zichtdeur: veiligheidssluiting 3524 E<br>Sluiting middendeel: 3 mm dubbelbaard<br>2 Blue e+ ventilatieroosters 3238.300 (los meegeleverd)<br>Comforthandgreep voor binnenwerken en 2-punts vergrendeling |
| Hoogte-eenheden | 21 HE  |

# Functies

|   |  |
|---|--|
| Afmetingen                              | Breedte: 600 mm<br>Hoogte: 1.012 mm<br>Diepte: 573 mm  |
| Inbouwdiepte                            | 520 mm   |
| Binnenwerkse afmetingen                 | Binnenwerkse breedte: 502 mm<br>Binnenwerkse hoogte: 951 mm  |
| Diepte zwenkdeel                        | 416 mm   |
| Diepte van het wanddeel                 | 135 mm   |
| Aantal sluitingen                       | 1  |
| IK-code                                 | IK08   |
| Belastbaarheid van zwenkdeel (statisch) | 750 N  |
| Belastbaarheid wanddeel (statisch)      | 250 N  |
| Basismateriaal                          | Plaatstaal   |
| Sluiting                                | Uitvoering sluiting: Comforthandgreep en 2-puntsvergrendeling<br>Binnenwerk: Veiligheidssluiting, sluiting nr. 3524 E                    |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529      | IP 54 in combinatie met gesloten wartelplaat boven en onder  |
| Douanetariefnummer                      | 94032080   |
| Product omschrijving                    | AX-wandbehuizing, 3-delig, BHD: 600x1012x573 mm, 21 HE, wanddeel: gesloten wartelplaat aan de boven- en onderzijde, met comforthandgreep |

# Goedkeuringen

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed)          |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit |