

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2310 038 Montageprofiel

Staat: 13-12-2025 (Bron: [rittal.com/nl-nl](https://www.rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2310.038 - Montageprofiel voor AE in roestvaststaal

Voor bevestigen van montageprofielen voor AE, deurarretering voor AE, enz.



Functies

Bestelnr.	SZ 2310.038
Technische gegevens	Montagegaten Ø 3,7 mm in het 25 mm gatenraster
Toepassingsgebieden	Voor het bevestigen van Deurprofielen voor AE Deurarretering voor AE enz.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. moeren en vulringen
Lengte	318 mm
Inbouwmogelijkheden	Voor verticale montage aan de draadstiften van de deur
Geschikt voor	Voor deur boven
Opmerking	Voor deur boven
Geschikt voor behuizingstype	AE roestvaststaal TP universele lessenaar
Geschikt voor hoogte	380 mm
Leveringseenheid	20 st.
Nettogewicht	1.56
Brutogewicht	1.752

Functies

Douanetariefnummer	73269098
EAN	4028177020917
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234