


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2311.100 Deurprofiel

Staat: 7-7-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2311.100 - Deurprofiel voor AX roestvaststaal

Voor verticale montage aan de draadstiften van de deur, voor het bevestigen van montageprofielen, systeemchassis 14 x 39 mm, deurarretering.

Functies

Bestelnr.	AX 2311.100
Product omschrijving	Voor verticale montage aan de draadstiften van de deur, voor het bevestigen van montageprofielen, systeemchassis 14 x 39 mm, deurarretering.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Geschikt voor behuizingstype	AX roestvaststaal
Geschikt voor hoogte	1.000 mm
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	0,7 kg
Brutogewicht	0,973 kg
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Product omschrijving	AX Deurprofiel, voor AX roestvaststaal, voor H: 1000 mm