
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2362.010
Beschermdak

Staat: 22-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)


ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES


FRIEDHELM LOH GROUP

AX 2362.010 - Beschermdak voor AX

Het beschermdak beschermt de behuizing dankzij het hellende oppervlak betrouwbaar tegen ophopend vocht en andere verontreinigingen.







Functies

Bestelnr.	AX 2362.010
Product omschrijving	Het beschermdak beschermt de behuizing dankzij het hellende oppervlak betrouwbaar tegen ophopend vocht en andere verontreinigingen.
Materiaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak	In één richting geschuurd, korrel 240
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden	Bij dynamische belastingen vast te schroeven
Afmetingen	Hoogte: 37 mm
Typekeuring volgens 508A	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
Geschikt voor	Behuizingstype: AX Breedte: = 500 mm Diepte: = 210 mm
Leveringseenheid	1 st.

Functies

Nettogewicht	1,66 kg
Brutogewicht	2,04 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000744
ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Product omschrijving	AX Beschermdak, voor B/D: 500x210 mm, roestvaststaal

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL - FTTA