Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# AX 2363.010
# Beschermdak

Staat: 5-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)


ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES


FRIEDHELM LOH GROUP

# AX 2363.010 - Beschermdak voor AX

Het beschermdak beschermt de behuizing dankzij het hellende oppervlak betrouwbaar tegen ophopend vocht en andere verontreinigingen.







## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | AX 2363.010 |
| Product omschrijving | Het beschermdak beschermt de behuizing dankzij het hellende oppervlak betrouwbaar tegen ophopend vocht en andere verontreinigingen. |
| Materiaal | Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) |
| Oppervlak | In één richting geschuurd, korrel 240 |
| Levering | Incl. bevestigingsmateriaal |
| Inbouwmogelijkheden | Bij dynamische belastingen vast te schroeven |
| Afmetingen | Hoogte: 43 mm |
| Typekeuring volgens 508A | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12 |
| Geschikt voor | Behuizingstype: AX<br>Breedte: = 1.000 mm<br>Diepte: = 300 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |

# Functies

| | |
|---|---|
| Nettogewicht | 4,4 kg |
| Brutogewicht | 4,7 kg |
| Douanetariefnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000744 |
| ETIM 8 | EC000744 |
| ECLASS 8.0 | 27182405 |
| Product omschrijving | AX Beschermdak, voor B/D: 1000x300 mm, roestvaststaal |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | UL + C-UL - FTTA |