

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2370.511

LED knipperlichtelement

Staat: 9-7-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2370.511 - LED knipperlichtelement voor signaalzuilen, modulair

Met 360°-signalering door de geoptimaliseerde prisma-techniek.

Functies

Bestelnr.	SG 2370.511
Uitvoering	LED knipperlichtelement
Voordelen	Eenvoudige montage en aansluiting dankzij de bajonetsluiting. Met 360°-signalering door geoptimaliseerde prisma-techniek Configuratie van max. vijf elementen, met dezelfde spanning. Elementen in verschillende kleuren en spanningen staan ter beschikking.
Mogelijkheden	Aansluit-, optische en akoestische elementen en een coderingsbord, maken een modulaire opbouw mogelijk
Materiaal	Behuizing van polyamide Kap: transparant polycarbonaat
Kleur	Groen
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 65, wanneer afsluitdeksel of akoestisch element aan de bovenzijde wordt gemonteerd
Nominale spanning	24 V (AC/DC)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,07 kg
Brutogewicht	0,073 kg
Douanetariefnummer	85311095
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220
Product omschrijving	SZ Knipperlichtelement groen 24V AC/DC

Goedkeuringen

Goedkeuringen

UL + C-UL (listed)

Verklaringen

Verklaring van conformiteit