

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.101

Signaalzuil 3-voudige LED

Staat: 22-5-2026 (Bron: rittal.com/nl/nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.101 - Signaalzuil 3-voudige LED

Voor het vertragsvrij herkennen van storingen en bedrijfstoestanden van machines en geautomatiseerde processen biedt Rittal een flexibel assortiment signaalzuilen voor elke toepassing. Zijn drie standaard signaalkleuren voldoende, dan is het kant-en-klare 3-voudige LED-signaalsysteem ideaal.

Functies

Bestelnr.	SG 2372.101
Uitvoering	voor buismontage
Voordelen	Direct aansluitbare totaaloplossing Zeer lange levensduur van de LED's (max. 100.000 uur), daardoor onderhoudsvrij Geringe montage- en opslagkosten
Technische gegevens	3 treden, rood, geel, groen Signaleringshoek: 3 x 120°
Kabelinvoer	Min. kabeldiameter: 3 mm Max. kabeldiameter: 6,5 mm
Aansluiting (elektrisch)	Veerdrukklemmen
Lichtbundel	LED's
Afmetingen	Hoogte: 211,5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...50 °C
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 65
Nominale spanning	24 V
Schroefdraad	M12 x 1,5
Opmerking	De signaalzuil bestaat uit de artikelen 2372001, 2372021, 2372011 en 2368001
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,25 kg
Brutogewicht	0,308 kg

Functies

Douanetariefnummer	85318070
ETIM 9	EC001042
ETIM 8	EC001042
ECLASS 8.0	27371230
Product omschrijving	SZ Signaalzuil buismont LED rd/gl/gr 24V

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------
