

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.101

Signaalzuil 3-voudige LED

Staat: 22-7-2025 (Bron: rittal.com/nl/nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.101 - Signaalzuil 3-voudige LED

Voor het vertragsvrij herkennen van storingen en bedrijfstoestanden van machines en geautomatiseerde processen biedt Rittal een flexibel assortiment signaalzuilen voor elke toepassing. Zijn drie standaard signaalkleuren voldoende, dan is het kant-en-klare 3-voudige LED-signaalsysteem ideaal.

Functies

Bestelnr.	SG 2372.101
Uitvoering	voor buismontage
Voordelen	Direct aansluitbare totaaloplossing Zeer lange levensduur van de LED's (max. 100.000 uur), daardoor onderhoudsvrij Geringe montage- en opslagkosten
Technische gegevens	3 treden, rood, geel, groen Signaleringshoek: 3 x 120°
Kabelinvoer	Min. kabeldiameter: 3 mm Max. kabeldiameter: 6,5 mm
Aansluiting (elektrisch)	Veerdrukklemmen
Lichtbundel	LED's
Afmetingen	Hoogte: 211,5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...50 °C
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 65
Nominale spanning	24 V
Schroefdraad	M12 x 1,5
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0.25
Brutogewicht	0.308
Douanetariefnummer	85318070

Functies

EAN	4028177953758
ETIM 9	EC001042
ETIM 8	EC001042
ECLASS 8.0	27371230
